



we think CLEAN

“洗う”を真剣に考えています

連続洗濯機からバッヂ機まで 白物用粉末洗剤

アイディールMH

《特長》

1. 連続洗濯機からバッヂ機まで使用できる万能洗剤。溶解槽を用いた希釈液での洗剤投入も可能です。
2. キレート剤を贅沢に配合。水質の悪いところでも安定して効果的な洗浄力を発揮します。
3. 過酸化水素、過炭酸ナトリウム等の漂白剤との相性が良く、白さえが格段に向上します。
4. 無りん仕様で、労案法、毒劇物法、他人体・環境に影響のある指定物質を排除しました。PRTR法対象外の製品ですので、排出量等の計算も不要です。

《使用方法》

標準使用量：0.5～1.0%owf 被洗物 10kg につき 50～100g (70～140cc) 温度 40～80°C

病院シーツ・包布 100kg の場合

| 温度 | 時間 | 資材 |
|------|------|--|
| 80°C | 20 分 | アイディールMH 500～750g (700～1000cc) メタ珪酸ナトリウム 300～500g (400～650cc) 過酸化水素 500～1000cc |

ホテルタオル 50kg の場合

| 温度 | 時間 | 資材 |
|------|------|--|
| 60°C | 15 分 | アイディールMH 250～350g (350～500cc) 過酸化水素 200～400cc |

連洗の場合

| 溶解槽 | 病院リネン 50kg | ホテルリネン 50kg |
|--|--------------|--------------|
| アイディールMH 2 箱(36kg) メタ珪酸ナトリウム 1 袋(20kg) 500ℓの水に溶解 | 2.5～3.0ℓを投入。 | 2～2.5ℓを投入。 |
| 過酸化水素 2 缶(40kg) 160ℓの水に溶解。 | 2ℓを投入。 | 1.2～1.5ℓを投入。 |

《製品仕様》

蛍光剤配合、無りん、PRTR法非該当、

弱アルカリ性 嵩比重約 0.7

《荷姿》

18kg／箱

《使用上の注意》

アルカリ洗濯に耐えるものに使用して下さい。

蛍光剤の効果が強いので、特に薄い色物や生成りなどは白っぽくなることがありますのでご注意下さい。

ラクナ油脂株式会社

本社： 東京都練馬区豊玉南 1-1-4 Tel 03-3993-5311
東京西事業所： 東京都府中市四谷 6-8-13 Tel 042-330-7311
川越事業所： 埼玉県川越市かし野台 2-14-2 Tel 049-247-3743
株 ラクナ埼玉： 埼玉県川口市前川 2-35-2 Tel 048-261-1441
ホームページアドレス <http://rakuna.co.jp>