



we think CLEAN

“洗う”を真剣に考えています

連続洗濯機用オールインワン粉末洗剤

# アイディール NEO

## 《特長》

1. メタ珪酸ナトリウムが不要。特殊珪酸塩を予め配合して、オールインワンに。これだけを溶解槽に調製しますので、簡単でミス軽減につながります。
2. 総アルカリの量を一般的な連洗に最適な量に調節してあるため、すすぎ性が改善されます。また排水処理での硫酸中和剤の使用量を30%削減できます。
3. 過酸化水素の増強剤を贅沢に配合。漂白剤の使用量を20%以上削減しても同等の漂白効果を発揮します。
4. 全体的な配合を大幅に見直し、総合的な洗浄力の向上を図りました。

## 《使用方法》

### 連洗の場合

溶解槽	病院リネン 50kg	ホテルリネン 50kg
アイディールNEO 2箱(34kg) 500ℓの水に溶解	2.5~3.0ℓを投入。	2~2.5ℓを投入。
過酸化水素 2缶(40kg) 160ℓの水に溶解。	1.5ℓを投入。	0.8~1.2ℓを投入。

### バッチ機の場合

標準使用量：0.5~1.0%owf 被洗物 10kgにつき 50~100g (約 60~120cc) 温度 40~80℃

### 病院シーツ・包布 100kgの場合

温度	時間	資材
80℃	20分	アイディールNEO 500~750g (600~900cc) 過酸化水素 400~750cc

### ホテルタオル 50kgの場合

温度	時間	資材
60℃	15分	アイディールNEO 250~350g (300~420cc) 過酸化水素 150~300cc

## 《製品仕様》

蛍光剤配合、無りん、PRTR法非該当、  
弱アルカリ性 嵩比重約 0.83

## 《荷姿》

17kg/箱

## 《使用上の注意》

アルカリ洗濯に耐えるものに使用して下さい。

蛍光剤の効果が強いので、特に薄い色物や生成りなどは白っぽくなる場合がありますのでご注意下さい。

**ラクナ油脂株式会社**

本社：東京都練馬区豊玉南 1-1-4 TEL03-3993-5311  
 東京西事業所：東京都府中市四谷 6-8-13 TEL042-330-7311  
 川越事業所：埼玉県川越市かし野台 2-14-2 TEL049-247-3743  
 (株)ラクナ埼玉：埼玉県川口市前川 2-35-2 TEL048-261-1441

ホームページアドレス <http://rakuna.co.jp>